


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-E3/1M



Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Vrstna optična vlakna [mm]	320
OKF	
Vrstna optična vlakna [mm]	40
OOF	
Vrstna optična vlakna [mm]	200
OUF	
Vrstna optična vlakna [mm]	40

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mehanski podatki

Teža [g]	63
Različica zaznavne glave	ravno
Premer zaznavne glave [mm]	3

E20080



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-E3/1M

Celotna dolžina	[mm]	1000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20; (pri fiksnem polaganju)
Razpored vlaken		①
Materiali		Adapter: ABS
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		aluminij
Pribor		
V sklopu dobave		E20102
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov