


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-M6/1,5M



Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Vrstna optična vlakna [mm]	270
OKF	
Vrstna optična vlakna [mm]	36
OUF	
Vrstna optična vlakna [mm]	36

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mehanski podatki

Teža [g]	72,5
Različica zaznavne glave	ravno
Navoj zaznavne glave	M6
Dolžina zaznavne glave [mm]	35
Celotna dolžina [mm]	1500



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-M6/1,5M

Minimalni upogibni polmer [mm]	20; (pri fiksnem polaganju)
Razpored vlaken	
Materiali	Adapter: ABS
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	aluminij
Pribor	
V sklopu dobave	šestrobe matice: 2 x M6, legirano jeklo
	zobata zaporna tesnila: 2
	Narebričena matica: 1 x M11
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov