


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-M6/1,5M



Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OKF; OUF; OOF
---------------------------------------	---------------

OKF

Vrstna optična vlakna	[mm]	36
-----------------------	------	----

OOF

Vrstna optična vlakna	[mm]	180
-----------------------	------	-----

OUF

Vrstna optična vlakna	[mm]	36
-----------------------	------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...80
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	60,5
Različica zaznavne glave		ravno
Navoj zaznavne glave		M6
Dolžina zaznavne glave	[mm]	25
Celotna dolžina	[mm]	1500

**Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken**

FT-00-P-A-M6/1,5M

Minimalni upogibni polmer [mm]	20
Razpored vlaken	
Materiali	Adapter: PPE
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Pribor	
V sklopu dobave	šestrobe matice: 2 x M6, legirano jeklo
	zobata zaporna tesnila: 2
	Narebričena matica: 1 x M11
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov