


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-A-A-M8/3M



Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OIF
---------------------------------------	-----

OIF	
Vrstna optična vlakna [mm]	45

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mehanski podatki

Teža [g]	239,7
Različica zaznavne glave	ravno
Navoj zaznavne glave	M8
Celotna dolžina [mm]	3000
Minimalni upogibni polmer [mm]	30; (pri fiksnem polaganju)
Razpored vlaken	Ⓢ
Materiali	Adapter: PA
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij

**Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken**

FT-30-A-A-M8/3M

Material vlaknaste cevke	aluminij
Pribor	
V sklopu dobave	šestrobe matice: 2 x M8, legirano jeklo
	zobata zaporna tesnila: 2
	Narebričena matica: 1 x M30
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov