

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-A-A-R8

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova
za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z
optičnimi vlakni

OIF

OIF

Vrstna optična vlakna

[mm]

70

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Teža

[g]

93,8

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

8

Celotna dolžina

[mm]

600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30; (pri fiksnem polaganju)

Razpored vlaken



Materiali

Adapter: PA

E20153



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-A-A-R8

Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	aluminij
Pribor	
V sklopu dobave	E20353
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov