


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-P-A-R8



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Vrstna optična vlakna

[mm]

70

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

91

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

8

Celotna dolžina

[mm]

600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Razpored vlaken

Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

E20157



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-P-A-R8

Material vlaknaste cevke	PVC
Pribor	
V sklopu dobave	E20353
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov