


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-V-R1



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

6

OOF

Vrstna optična vlakna

[mm]

24

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

6

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

37

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

1



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-V-R1

Celotna dolžina	[mm]	600
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20
Razpored vlaken		①
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4301 / 304)
Material vlaknaste cevke		PVC
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilna objemka:, E20107
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov