



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-A-A-R8/3M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Vrstna optična vlakna

[mm]

45

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Teža

[g]

240

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

8

Celotna dolžina

[mm]

3000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30; (pri fiksnem polaganju)

Razpored vlaken



Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

E20248



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-A-A-R8/3M

Material vlaknaste cevke	aluminij
Pribor	
V sklopu dobave	E20353
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov