


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-P-V-M8

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20156

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Vrstna optična vlakna

[mm]

70

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M8

Celotna dolžina

[mm]

600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

E20298



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-P-V-M8

Material vlaknaste cevke	PVC
--------------------------	-----

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------