


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Majhen radij upogibanja

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------------------------------	----------------------

OB50

Vrstna optična vlakna	[mm]	10
-----------------------	------	----

OBF

Vrstna optična vlakna	[mm]	10
-----------------------	------	----

OCF (High Power)

Vrstna optična vlakna	[mm]	160
-----------------------	------	-----

OO50

Vrstna optična vlakna	[mm]	30
-----------------------	------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...60
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	33,5
Različica zaznavne glave		ravno
Navoj zaznavne glave		M4



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Dolžina zaznavne glave	[mm]	23
Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	3
Razpored vlaken		⦿
Premer jedra	[mm]	0,5
Premer vlaken	[mm]	2x 217 x 0,06
Zunanji premer	[mm]	1
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		PE

Pribor

V sklopu dobave	šestrobe matice: 2 x M4
	zobata zaporna tesnila: 2
	Narebričena matica: 1 x M11
Dodatki (izbirno)	Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------