


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M-W-M6/3M



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih; Odporno na različne agresivne kemikalije

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OCF; OKF

OCF (High Power)

Vrstna optična vlakna

[mm]

270

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

22

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...150

Mehanski podatki

Teža

[g]

174,5

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Dolžina zaznavne glave

[mm]

35

Celotna dolžina

[mm]

3000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

45

Razpored vlaken



E21154



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M-W-M6/3M

Premer jedra	[mm]	1,6
Premer vlaken	[mm]	0,05
Zunanji premer	[mm]	5,4
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Material vlaknaste cevke		metal silikon
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov