


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 montažne odprtine

Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OBF; OO50; OCF

OBF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

70

OO50

Obseg optičnih vlaken

[mm]

150

OCF (High Power)

Obseg optičnih vlaken

[mm]

530

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...70

Mehanski podatki

Teža

[g]

45,2



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Različica zaznavne glave		kotno
Višina zaznavne glave	[mm]	3
Širina zaznavne glave	[mm]	11
Dolžina zaznavne glave	[mm]	15
Dimenzije tipala	[mm]	3 x 11 x 15
Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	2
Razpored vlaken		⊙⊙
Premer jedra	[mm]	1
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke		PE

Pribor

V sklopu dobave	šestrobe matice: 2 x M2, legirano jeklo
Dodatki (izbirno)	Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------