


E2M251



Priključni kabel za omarico večkratnega ogleda

E2M250

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov; Primernost vlečne verige
Izvedba	Za povezavo MultiViewBox E2M250

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 DC
----------------------	-----	---------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-45...85
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	322,8
Materiali		ohišje: tlačno litje cinka; Tesnilo: PBT
Material slepe matice		tlačno litje cinka
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	Radij upogibanja pri fiksnem polaganju	≥ 100 mm

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 3,85 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaklep: tlačno litje cinka



1	12 / 24 V DC rdeče
2	GND belo
3	IN 1 modro
4	IN 2 rjavo
5	IN 3 bela/rumena
6	IN 4 sivo
7	ni zasedeno
8	ni zasedeno