


Varilni adapter za procesne senzorje

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 G1 notranji navoj Aseptoflex Vario
- 2 Odprtina za puščanje
- 3 tesnilna površina

EHEDG Certified

Območje uporabe

Izvedba	z odprtino za puščanje
Tlačna trdnost [bar]	16
Opomba o stopnji tlaka	za povezavo senzor - adapter

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	312,8
Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja	G 1 tesnilni stožec
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 50 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------