


Varilni adapter za procesne senzorje

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1



- 1 Aseptoflex Vario
2 Odprtina za puščanje
3 tesnilna površina

Območje uporabe

Izvedba	z odprtino za puščanje, za namestitev LDL20x
Tlačna trdnost [bar]	50
Opomba o stopnji tlaka	za povezavo senzor - adapter

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opreml	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljalavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	113,8
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4
Povezava senzorja	G 1 Aseptoflex Vario
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 38 mm

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------