




Varilni adapter za procesne senzorje

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 notranji navoj Aseptoflex Vario
 2 Odprtina za puščanje
 3 tesnilna površina



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Območje uporabe

Izvedba	z odprtino za puščanje
Montaža	za debele stene in neugodne pogoje varjenja; za vrhni del in steno rezervoarja
Tlačna trdnost [bar]	16
Opomba o stopnji tlaka	za povezavo senzor - adapter

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljaivec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	407
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / R
Povezava senzorja	G 1 notranji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 85 mm
Tesnjenje	Tesnilo

Pribor

V sklopu dobave	O-obroč: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Dodatki (izbirno)	O-obroč: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------