




Varilni adapter za procesne senzorje

ADAPT G1/2-WELDING SHOULDER



1 Tesnilni rob

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar]	50
Opomba o stopnji tlaka	za povezavo senzor - adapter
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar]	75

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavac.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	190
Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja	G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 45 mm

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------