




Razdelilnik podatkov za IO-Link

IO-LINK DATA SPLITTER PNP



Značilnosti izdelka		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih izhodov: 1
Območje uporabe		
Posebna značilnost		pozlačeni kontakti
Uporaba		za retronameščanje obstoječega sistema z IO-Linkom; za sisteme brez možnosti povezave z IO-Link
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; (na strani masterja; na krmilniku/sistemu: 20...30 DC)
Nazivna napetost DC	[V]	24
Poraba toka	[mA]	< 17; (obe strani)
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da; (na strani masterja)
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	< 2; (za komunikacijo; preklopni signal odzivnega časa: naprava za odzivni čas dodana k času cikla postopka z IO-Link)
Vhodi/izhodi		
Skupno število vhodov in izhodov		1; (na krmilniku/sistemu)
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih izhodov: 1
Izhodi		
Izhodni signal		preklopni signal; IO-Link



Razdelilnik podatkov za IO-Link

IO-LINK DATA SPLITTER PNP

Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	1
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Dokaz kratkega stika	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	1107

IO-Link Device

Opomba o vmesnikih	priključitev na IO-Link master
Unterstützte Masterportklasse	A
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profili	Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-način	da
Min. čas procesnega cikla [ms]	4,2

IO-Link Master

Opomba o vmesnikih	priključitev na Naprave z IO-Link
Unterstützte Masterportklasse	A / B
Vrsta prenosa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.0; 1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Skladiščna temperatura [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	v plastičnih ali odprtih kovinskih rezervoarjih
Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27	15 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF [Let]		307
Odobritev UL	Številka datoteke UL	E205959


Mehanski podatki

Teža [g]	90
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); medenina (2.0401); PBT; PA; Tesnilo: FKM;



Razdelilnik podatkov za IO-Link

IO-LINK DATA SPLITTER PNP

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	preklopni izhod	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	IO-Link	1 x LED, rumeno
Pribor		
Potrebna dodatna oprema	Y priključni kabel 1, EVC843	
Opombe		
Opombe	Za informacije o največji dolžini kabla glejte navodila za uporabo.	
	Za zagotavljanje delovanja skladno s tehničnim podatkovnim listom in z navodili za uporabo je uporaba naslednjega elementa obvezna: EVC843	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Električni priključek - vtič		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno		
		
1	L+	
2	NC	
3	L-	
4	C: IO-Link	
Električni priključek - vtičnica		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno		
		
1	L+	
2	C/Q: IO-Link Master	
3	L-	
4	OUT1: preklopni izhod ali IO-Link	
5	NC	

Razdelilnik podatkov za IO-Link

IO-LINK DATA SPLITTER PNP

Električni priključek

Priključek

