


Mehanizem vlečne žice za kodirnike

DRAW WIRE 3000



1 navojni zatič

Značilnosti izdelka

Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	6

Območje uporabe

Izvedba	za kodirnike z 58-milimetrsko sinhrono prirobnico in 6-milimetrsko trdno gredjo
---------	---

Natančnost / odstopanja

Natančnost	$\pm 0,012$ % FSO
Natančnost ponavljanja	$\pm 0,005$ % FSO

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...80
Skladiščna temperatura [°C]	-40...80
Vlažnost pri skladiščenju [%]	5...95; (nekondenzirajoč)

Mehanski podatki

Teža [g]	598,5
Premer vrhnje prirobnice [mm]	58
Materiali	ohišje: tlačno litje cinka/plastike; žica: legirano jeklo prevlečeno s poliamidom
Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	6

E61441



Mehanizem vlečne žice za kodirnike

DRAW WIRE 3000

Maks. dolžina merjenja	[mm]	3000	
Obseg žičnega bobna	[mm]	200	
Premjer žice	[mm]	0,87	
Povezava žice		M6	
Lastnosti žice	maks. hitrost premika žice	[m /s]	0,8
	maks. pospešek žice	[g]	1
	maks. sila podaljšanja	[N]	3
	min. sila umikanja	[N]	2,5
Pritrdilna prirobnica		Sinhrona prirobnica	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

diagrami in grafikoni

Navodilo glede montaže

