




RFID značka

ID-TAG/51x51/06



Območje uporabe

Uporaba	Kodiranje nosilcev obdelovancev v vodenih transportnih sistemih
Delovna temperatura (aktivna) [°C]	-55...240

Električni podatki

Delovna frekvenca [MHz]	13,56
Velikost pomnilnika [bit]	896
Tip pomnilnika	EEPROM
Vrsta čipa	ICODE SLIX
Število blokov	28
Velikost bloka [Byte]	4
Edinstvena identifikacijska številka (UID) [Byte]	8
Standard RFID	ISO 15693

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-55...240
Opomba o temperaturi okolice	1,5 h 185 °C
	1 h 200 °C
	0,75 h 220 °C
	0,5 h 240 °C
	maksimalni čas zadrževanja pri maksimalni temperaturi okolice
Zaščita	IP 68

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	EN 60068-2-29	40 g 18 ms
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
Dovoljenje za radijske signale	ISO 15693	

Mehanski podatki

Teža [g]	281
Vrsta montaže	Namestitev na kovinske in nekovinske materiale; (zategovanje vijakov: distančnik E80401; lepljenje na površino)
Mere [mm]	51 x 6,5 x 51
Materiali	PPS



RFID značka

ID-TAG/51x51/06

Opombe

Embalažna enota

10 Kosov

Drugi podatki

razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)

ANT410 / DTI410	20
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	40
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	100
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	200

razdalja branje, kadar je nameščen na kovino(mm)

ANT411 / DTI411	16
ANT421 / DTI421 / DTI425	35
ANT430 / DTI430 / DTI434	25
ANT431 / DTI431 / DTI435	40
ANT513 / DTI513	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	90