




RFID značka

ID-TAG/16X3/06



Območje uporabe

Uporaba	Kodiranje nosilcev obdelovancev v vodenih transportnih sistemih	
Delovna temperatura (aktivna) [°C]		-25...85
Največja temperatura (pasivna) [°C]		85

Električni podatki

Delovna frekvenca [MHz]		13,56
Velikost pomnilnika [bit]		896
Tip pomnilnika		EEPROM
Vrsta čipa		ICODE SLIX
Število blokov		28
Velikost bloka [Byte]		4
Edinstvena identifikacijska številka (UID) [Byte]		8
Standard RFID		ISO 15693
Maks. cikli branja		neomejeno
Maks. cikli pisanja		100000

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]		-25...85
Skladiščna temperatura [°C]		-40...85
Zaščita		IP 68

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Dovoljenje za radijske signale		ISO 15693

Mehanski podatki

Teža [g]		12,4
Vrsta montaže		namestitev na nekovinske materiale; (lepljenje na površino)
Mere [mm]		Ø 16 / L = 3
Materiali		PPS

Opombe

Embalažna enota		10 Kosov
-----------------	--	----------



RFID značka

ID-TAG/16X3/06

Drugi podatki

razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	25
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	20
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	35
ANT513 / DTI513 / DTC510	45
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	90