
EVC492

Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSA0005H05

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba		vodilo CAN
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	32 DC; (žici 4+5: 5 V)
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4; (žici 4+5: 0,05)
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki		
Teža	[g]	178,5
Mere	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali		ohišje: TPU črn; Tesnilo: FKM
Material slepe matice		medenina, poniklјano
Primernost vlečne verige		da

EVC492

Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSA0005H05

Primernost vlečne verige	za elasticno upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe


Opombe	Rezistor za prekinitev vodila CAN (120 Ω) je vgrajen v spojnik M12.
Napotki	Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo