




RFID značka

ID-TAG/M5x16,5/05



1 sredina taga



Območje uporabe

Uporaba	Kodiranje nosilcev obdelovancev v vodenih transportnih sistemih	
Delovna temperatura (aktivna) [°C]	-25...85	
Največja temperatura (pasivna) [°C]	120; (trajanje preizkusa: 1 x 100 h)	

Električni podatki

Delovna frekvenca [MHz]	0,125
Velikost pomnilnika [bit]	2048
Maks. cikli branja	neomejeno
Maks. cikli pisanja	100000

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Skladiščna temperatura [°C]	-40...90
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Mehanski podatki

Teža [g]	4,5
Ohišje	Izvedba navoja
Vrsta montaže	Vijačna montaža
Mere [mm]	M5 x 0,8 / L = 16,5
Oznaka navoja	M5 x 0,8
Materiali	PA črn

Opombe

Opombe	Temperatura okolice 1 x 100 h
	Skladiščna temperatura 1 x 1000 h
	udarec 3 Achsen je 1084 Schocks
	vibracije 3 Achsen je 8 h
Embalažna enota	10 Kosov