




RFID značka

ID-TAG/M5x16,5/06



1 sredina taga



Območje uporabe

Uporaba	Kodiranje nosilcev obdelovancev v vodenih transportnih sistemih
Delovna temperatura (aktivna) [°C]	-25...85
Največja temperatura (pasivna) [°C]	90

Električni podatki

Delovna frekvenca [MHz]	13,56
Velikost pomnilnika [bit]	896
Tip pomnilnika	EEPROM
Vrsta čipa	Vigo
Število blokov	28
Velikost bloka [Byte]	4
Edinstvena identifikacijska številka (UID) [Byte]	8
Standard RFID	ISO 15693
Maks. cikli branja	neomejeno
Maks. cikli pisanja	100000

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Skladiščna temperatura [°C]	-40...90
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Dovoljenje za radijske signale	ISO 15693	

Mehanski podatki

Teža [g]	5,3
Ohišje	Izvedba navoja
Vrsta montaže	namestitev na nekovinske materiale; (zategovanje vijakov ; lepljenje na površino)
Mere [mm]	M5 / L = 16,5
Oznaka navoja	M5

E80347



RFID značka

ID-TAG/M5x16,5/06

Materiali

PA črn

Opombe

Embalažna enota

10 Kosov

Drugi podatki

razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15