




RFID značka

ID-TAG/R20X2,5/06



Območje uporabe

Delovna temperatura (aktivna)	[°C]	-40...85
Največja temperatura (pasivna)	[°C]	90; (trajanje preizkusa: 1 x 100 h)

Električni podatki

Delovna frekvenca	[MHz]	13,56
Velikost pomnilnika	[bit]	2528
Tip pomnilnika		EEPROM
Vrsta čipa		ICODE SLIX
Število blokov		28
Velikost bloka	[Byte]	4
Edinstvena identifikacijska številka (UID)	[Byte]	8
Standard RFID		ISO 15693
Maks. cikli branja		neomejeno
Maks. cikli pisanja		100000

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...90
Zaščita		IP 68

Dovoljenja/preverjanja

Dovoljenje za radijske signale		ISO 15693
--------------------------------	--	-----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	2,9
Vrsta montaže		namestitev na nekovinske materiale; (lepljenje na površino)
Mere	[mm]	Ø 20 / L = 3
Materiali		PPA

Opombe

Embalazna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------



RFID značka

ID-TAG/R20X2,5/06

Drugi podatki

razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)

ANT410 / DTI410	14
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	12
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	110