




RFID značka

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit



Območje uporabe

Delovna temperatura (aktivna)	[°C]	-25...85
Največja temperatura (pasivna)	[°C]	90

Električni podatki

Delovna frekvenca	[MHz]	13,56
Velikost pomnilnika	[bit]	65536
Tip pomnilnika		FRAM
Vrsta čipa		MB89R112
Število blokov		256
Velikost bloka	[Byte]	32
Edinstvena identifikacijska številka (UID)	[Byte]	8
Standard RFID		ISO 15693
Maks. cikli branja		neomejeno
Maks. cikli pisanja		neomejeno

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...90
Zaščita		IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

Dovoljenje za radijske signale		ISO 15693
--------------------------------	--	-----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	3,85
Vrsta montaže		namestitev na nekovinske materiale; (zategovanje vijakov ; lepljenje na površino)
Mere	[mm]	Ø 30 / L = 3
Materiali		PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------



RFID značka

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

Drugi podatki

razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	115