




RFID značka

ID-TAG/Tear Shape/06



Območje uporabe

Uporaba	Kodiranje nosilcev obdelovancev v vodenih transportnih sistemih	
Delovna temperatura (aktivna) [°C]	-25...55	
Največja temperatura (pasivna) [°C]	75	

Električni podatki

Delovna frekvenca [MHz]	13,56	
Velikost pomnilnika [bit]	896	
Tip pomnilnika	EEPROM	
Vrsta čipa	ICODE SLIX	
Število blokov	28	
Velikost bloka [Byte]	4	
Edinstvena identifikacijska številka (UID) [Byte]	8	
Standard RFID	ISO 15693	
Maks. cikli branja	neomejeno	
Maks. cikli pisanja	100000	

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...55	
Skladiščna temperatura [°C]	-25...75	
Zaščita	IP 66	

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Dovoljenje za radijske signale	ISO 15693	

Mehanski podatki

Teža [g]	21	
Vrsta montaže	namestitev na nekovinske materiale; (pritrdilno ušesce)	
Mere [mm]	40 x 31 x 4,8	
Materiali	ABS	



RFID značka

ID-TAG/Tear Shape/06

Opombe

Embalažna enota

5 Kosov

Drugi podatki

razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	45
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	80