



Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Obratovalna napetost	[V]	< 30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------



Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0005H19

Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60
Zaščita		IP 67; IP 68

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev UL	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Mehanski podatki

Teža	[g]	906,5
Mere	[mm]	22 x 54 x 127
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Število vrat v razdelilni omarici		8
Vrsta spojnika		M12
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
	Torzijska trdnost	± 30 °/m

Pribor

V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 2 nalepke: 8
-----------------	----------------------------------

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm





Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0005H19

Priključek

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno