


Razdelilna omarica

ZDO4H059MSS0010H11



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----


Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Temperatura okolja (prekikanje)	[°C]	-5...60
Zaščita		IP 67; IP 68



Razdelilna omarica

ZDO4H059MSS0010H11


Mehanski podatki		
Teža	[g]	1137,5
Mere	[mm]	22 x 54 x 82
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Število vrat v razdelilni omarici		4
Vrsta spojnika		M12
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	8 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 2 nalepke: 4	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Električni priključek - reža		
Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm		
		



Razdelilna omarica

ZDO4H059MSS0010H11

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno