


Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS0025H11



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

12

Izhodi

Električna izvedba

PNP



Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS0025H11

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60
Zaščita		IP 67; IP 68
Mehanski podatki		
Teža	[g]	2631,5
Mere	[mm]	22 x 54 x 127
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Število vrat v razdelilni omarici		8
Vrsta spojnika		M12
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Radij upogibanja pri fiksnem polaganju	min. 5 x premer kabla
	Hitrostni postopek	maks. 3 m/s pri 5 m vodoravnega premika in maks. pospešek 5 m/s²
	Torzijska trdnost	± 30 °/m
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	8 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 2	
	nalepke: 8	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 25 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)		
Električni priključek - reža		
Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm		



Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS0025H11

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GN/YE =	zelena/rumena
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno