




Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D



Območje uporabe	
Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da
Združljivo z lakom	da
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	< 30 DC
Zaščitni razred	II
Maks. vhodna moč [mW]	skupina II: 1000; skupina III: 1000
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	1
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...85
Opomba o temperaturi okolice	Pri uporabi v eksplozivnem območju (Ex): Okoljska temperatura glede na oznako naprave
Zaščita	IP 67; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 68 / IP 69K)
Dovoljenja/preverjanja	
Odobritev	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
Oznaka ATEX	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
	Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D

II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C

Varnostne karakteristike

Maks. notranja kapacitivnost [nF]	0,2
Maks. notranji indukcijski upor [μH]	4

Mehanski podatki

Teža [g]	108,5
Mere [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiali	ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe


Opombe	Posebni pogoji za varno delovanje veljajo za uporabo v nevarnih območjih. Upoštevajte ustrezne opombe v navodilih za uporabo (razdelek, povezan z zaščito pred eksplozijo).
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, modro, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo