


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0025K04



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...75 °C
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)	cULus: ...75 °C
Zaščita	IP 65; IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	974,5
Mere [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali	ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige	da



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0025K04

Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	≥ 2 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek


Kabel: 25 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm, oklopljeno; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm;
Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



Priključek




	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo

Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0025K04


diagrami in grafikoni

Znižanje $I_{max} \cdot 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]

značilnosti oklopa



x Frekvenca (MHz)

y Značilnosti oklopa (dB)

v skladu z DIN EN 60512-23-3