


Y priključni kabel

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	30 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	186,5
Material ulitega dela	TPU / TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Tesnilni material	Viton
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost
	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek
	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja
	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost
	± 180 °/m

Y priključni kabel

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Opombe

Napotki


Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič C


Spojnik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: slepa matica, medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!



Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek




Y priključni kabel

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS


Električni priključek - vtičnica A

Spojnik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: slepa matica, medenina, ponikljano; Tesnilo: Viton; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!




Električni priključek - vtič B

Spojnik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: slepa matica, medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!



diagrami in grafikoni

Znižanje $I_{max} \cdot 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]