




Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGH040MSSFKPG



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4; (...40 °C)
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki		
Teža	[g]	32,4
Material ulitega dela		PA 6.6
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Tesnilni material		FKM
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGH040MSSFKPG

Električni priključek


vijačne objemke: 0,25...1 mm²; Kabelski tulec: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!



Priključek



Barva žil :

BN = rjavo
 WH = belo
 BU = modro
 BK = črn
 barve skladno z DIN EN 60947-5-2