
# EVC904

## Priključni kabel

VSTGN040MSS00,5K04STGN040MSS




| | | |
|---|---|---|
| **Območje uporabe** | | |
| Posebna značilnost | | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
| Izvedba | | ethernetni kabel, D-kodiran |
| Uporaba | | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne |
| Brez silikona | | da |
| **Električni podatki** | | |
| Obratovalna napetost | [V] | 30 AC / 60 DC |
| Zaščitni razred | | III |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna | [A] | 4 |
| **Pogoji okolja** | | |
| Temperatura okolice | [°C] | -25...90 |
| Temperatura okolja (premikanje) | [°C] | -25...90 |
| Zaščita | | IP 65; IP 67 |
| **Mehanski podatki** | | |
| Teža | [g] | 72,9 |
| Material ulitega dela | | TPU |
| Material slepe matice | | medenina, ponikljano |
| Primernost vlečne verige | | da |

# EVC904

## Priključni kabel

VSTGN040MSS00,5K04STGN040MSS

| | | |
|---|---|---|
| Primernost vlečne verige | za elasticno upogljivost | min. 10 x premer kabla |
| | Hitrostni postopek | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s |
| | Ciklos upogibanja | > 3 Mio. |
| | Torzijska trdnost | ± 180 °/m |

### Opombe

| | |
|---|---|
| Embalažna enota | 1 Kosov |

### Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen




### Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PUR, Brez halogenov, zeleno, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )

Priključek




### Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen

