

Ethernetni priključni kabel

VSTAN040MSS0001K04STGP040--S



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Izvedba	ethernetni kabel, D-kodiran
Uporaba	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	30 AC / 60 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	1,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 65; IP 67; (vtič M12 / vtič RJ45: IP 20)

Mehanski podatki

Teža	[g]	87,4
Material ulitega dela		TPU / PC
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige		da

Ethernetni priključni kabel

VSTAN040MSS0001K04STGP040--S

Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 3 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm



Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, zeleno, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Priključek



Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: PC; Kontakti: pozlačeno

