


EVC941



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSD0002C05



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Uporaba	vodilo CAN

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža	[g]	213,15
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Tesnilni material		FKM
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičnico


ADOAH050MSD0002C05

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 8,4 mm, oklopljeno; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek



BK =	Barva žil :
BU =	črn
RD =	modro
WH =	rdeče
screen =	belo
	zaslon