


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSE0002C05



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Uporaba	vodilo CAN

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	32 DC; (žici 4+5: 5 V)
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4; (žici 4+5: 0,05 A)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža	[g]	210,6	
Mere	[mm]	15,5 x 15,5 x 47	
Material ulitega dela		TPU	
Material slepe matice		medenina, ponikljano	
Tesnilni material		FKM	
Primernost vlečne verige		da	
Primernost vlečne verige		za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
		Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
		Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
		Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Opombe	Rezistor za prekinitev vodila CAN (120 Ω) je vgrajen v spojnik M12.
--------	---

Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSE0002C05

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 8,4 mm, oklopljeno; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek

