


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSE0005C05



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Uporaba	vodilo CAN

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	32 DC; (žici 4+5: 5 V)
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4; (žici 4+5: 0,05 A)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	490,05
Mere [mm]	38 x 15,5 x 31,5
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Tesnilni material	FKM
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost
	Hitrostni postopek
	Ciklos upogibanja
	Torzijska trdnost
	min. 10 x premer kabla
	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	> 5 Mio.
	± 180 °/m

Opombe

Opombe	Rezistor za prekinitev vodila CAN (120 Ω) je vgrajen v spojnik M12.
--------	---

Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSE0005C05

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 8,4 mm, oklopljeno; rdeče / črn: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + belo / modro: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + zaslon: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek



BK =	Barva žil :
BU =	črn
RD =	modro
WH =	rdeče
screen =	belo
	zaslon