

## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0010K05



## Območje uporabe

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
| Brez silikona      | da                                                                                               |

## Električni podatki

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Obratovalna napetost [V]              | < 30 AC / < 36 DC |
| Zaščitni razred                       | III               |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4                 |
| Skupni nazivni tok (UL) [A]           | 3                 |

## Pogoji okolja

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Temperatura okolice [°C]                  | -25...90     |
| Opomba o temperaturi okolice              | cULus: ...75 |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C]      | -25...90     |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje) | cULus: ...75 |
| Zaščita                                   | IP 65; IP 67 |

## Mehanski podatki

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Teža [g]                 | 403                               |
| Mere [mm]                | 15,5 x 15,5 x 45                  |
| Materiali                | ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM |
| Material slepe matice    | medenina, ponikljano              |
| Primernost vlečne verige | da                                |



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0010K05

|                          |                          |                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja        | ≥ 2 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

### Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Električni priključek


Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm, oklopljeno; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BK = | črn         |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |
| GY = | sivo        |
| WH = | belo        |



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0010K05

### diagrami in grafikoni

značilnosti oklopa



x Frekvenca (MHz)

y Značilnosti oklopa (dB)

v skladu z DIN EN 60512-23-3