

Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0050C05



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 AC / < 36 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4
Skupni nazivni tok (UL) [A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...75
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)	cULus: ...75
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	1928
Mere [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiali	ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige	da



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0050C05

Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	≥ 2 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek


Kabel: 50 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm, oklopljeno; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo