




Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSS0002H05

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



Območje uporabe		
Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige	
Brez silikona	da	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC/DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Skupni nazivni tok (UL)	[A]	3
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice		cULus: ...75 °C
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)		cULus: ...75 °C
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSS0002H05


Mehanski podatki		
Teža	[g]	91,1
Mere	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali	ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM	
Material slepe matice	medenina, ponikljano	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe	
Napotki	Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek	
Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)	

Električni priključek - vtičnica	
----------------------------------	--

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek	
------------	--

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY


	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSS0002H05

diagrami in grafikoni



Znižanje $I_{max} \cdot 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]