




Priključni kabel

VDOAH040MSS01,5H04STAH040MSS

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



Območje uporabe

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Brez silikona      | da                                                                          |

Električni podatki

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Obratovalna napetost [V]              | < 250 AC / < 300 DC |
| Zaščitni razred                       | II                  |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4                   |

Pogoji okolja

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]                                            | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice                                        | cULus: ...75 °C             |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C]                                | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje)                           | cULus: ...75 °C             |
| Skladiščna temperatura [°C]                                         | -25...55                    |
| Vlažnost pri skladiščenju [%]                                       | 10...100                    |
| Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Zaščita                                                             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

Mehanski podatki

|          |      |
|----------|------|
| Teža [g] | 77,7 |
|----------|------|



## Priključni kabel

VDOAH040MSS01,5H04STAH040MSS

|                          |                          |                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Mere                     | [mm]                     | 30,5 x 15,5 x 36,5                                                |
| Material ulitega dela    |                          | TPU                                                               |
| Material slepe matice    |                          | medenina, ponikljano                                              |
| Tesnilni material        |                          | FKM                                                               |
| Primernost vlečne verige |                          | da                                                                |
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja        | > 5 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

## Opombe

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Napotki         | Glejte tehnično opombo pod »Prenosi« |
| Embalažna enota | 1 Kosov                              |

## Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



## Električni priključek

Kabel: 1,5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Priključek




## Priključni kabel

VDOAH040MSS01,5H04STAH040MSS


## Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



## diagrami in grafikoni

značilna črta za znižanje

Znižanje  $I_{max} * 0,8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]