

Vtič z možnostjo ožičenja

SSTA040MSSFKPG



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4; (...40 °C)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Skladiščna temperatura [°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	33,6
Material ulitega dela	PA 6.6
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Tesnilni material	FKM

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Vtič z možnostjo ožičenja

SSTA040MSSFKPG

Električni priključek


vijačne objemke: 0,25...1 mm²; Kabelski tulec: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!



Priključek



Barva žil :
BN = rjavo
WH = belo
BU = modro
BK = črn
barve skladno z DIN EN 60947-5-2