




Y priključni kabel

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



Območje uporabe		
Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige	
Brez silikona	da	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki		
Teža	[g]	183,1
Material ulitega dela		TPU / TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Tesnilni material		Viton
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Y priključni kabel

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS

Opombe

Napotki	Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič C


Spojnik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: slepa matica, medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!



Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Y priključni kabel

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS


Električni priključek - vtič A

Spojnik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: slepa matica, medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!




Električni priključek - vtičnica B

Spojnik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: slepa matica, medenina, ponikljano; Tesnilo: Viton; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!



diagrami in grafikoni

Znižanje $I_{max} \cdot 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]