


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSE0002C05



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Uporaba	vodilo CAN

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	32 DC; (žici 4+5: 5 V)
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4; (žici 4+5: 0,05 A)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	215,45
Mere [mm]	38 x 15,5 x 31,5
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Tesnilni material	FKM
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost
	Hitrostni postopek
	Ciklos upogibanja
	Torzijska trdnost

Opombe

Opombe	Rezistor za prekinitev vodila CAN (120 Ω) je vgrajen v spojnik M12.
--------	---



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSE0002C05

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 8,4 mm, oklopljeno; rdeče / črn: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + belo / modro: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + zaslon: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek



BK =	Barva žil :
BU =	črn
RD =	modro
WH =	rdeče
screen =	belo
	zaslon