


## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043MSS0010H04

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



## Območje uporabe

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Brez silikona      | da                                                                          |

## Električni podatki

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]              | 10...36 DC |
| Zaščitni razred                       | II         |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4          |

## Izhodi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Pogoji okolja

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]                  | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice              | cULus: ...75                |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C]      | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje) | cULus: ...75                |
| Zaščita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dovoljenja/preverjanja

|            |       |
|------------|-------|
| MTTF [Let] | 20027 |
|------------|-------|

## Mehanski podatki

|          |       |
|----------|-------|
| Teža [g] | 286,4 |
|----------|-------|



## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043MSS0010H04

|                          |                                              |                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Mere                     | [mm]                                         | 26,5 x 15,5 x 36,5                                                |
| Materiali                | ohišje: TPU črno transparentno; Tesnilo: FKM |                                                                   |
| Material slepe matice    | medenina, ponikljano                         |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | da                                           |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost                     | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek                           | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja                            | > 5 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost                            | ± 180 °/m                                                         |

### Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 2 x LED, rumeno |
|        | obratovanje     | 1 x LED, zeleno |

### Opombe


|                 |                                      |  |
|-----------------|--------------------------------------|--|
| Napotki         | Glejte tehnično opombo pod »Prenosi« |  |
| Embalažna enota | 1 Kosov                              |  |

### Električni priključek


Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



### Priključek



Barva žil :

BK = črn

BN = rjavo

BU = modro

WH = belo