

Konverter PNP / NPN

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Združljivo z lakom	da

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]	10
Obratovalna napetost [V]	< 24 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	0,1

Izhodi

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
---	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-25...60
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	179
Mere [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali	ohišje: TPU črn; Tesnilo: FKM
Material slepe matice	medenina, ponikljano



Konverter PNP / NPN

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2

Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe


Opombe	za senzorje skladno z IEC 60947-5-2 z delovanjem običajno zaprto	
Napotki	Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«	
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo