




Ethernetni priključni kabel

VSTAN040VAS0020P04STAN040VAS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Izvedba	ethernetni kabel, D-kodiran
Uporaba	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	30 AC / 60 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...100
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	0...80
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	1291
Mere [mm]	35,5 x 15,5 x 38
Materiali	PP Brez halogenov
Material ulitega dela	PP
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Primernost vlečne verige	da



Ethernetni priključni kabel

VSTAN040VAS0020P04STAN040VAS

Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 15 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 20 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 2 x M12, kotno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



Priključek

