

EVF637



Priključni kabel

VDOAE050VAS0,25P05STAE050VAS



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Izvedba		napajalni kabel, L-kodiran
Uporaba		Uporaba v mokrih območjih ter industriji pijač in živil
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	63 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	16
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...100
Opomba o temperaturi okolice		cULus: ...65 °C
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 69K
Mehanski podatki		
Teža	[g]	111,4
Material ulitega dela		PP
Material slepe matice		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Tesnilni material		EPDM



Priključni kabel

VDOAE050VAS0,25P05STAE050VAS

Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,25 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: L; Oblikovano telo: PP, sivo; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm



Električni priključek - 2

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: L; Oblikovano telo: PP, sivo; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm

